

2025

Siderise® DPM Fugebånd til CT Hulrumsbakke



Constructia ApS

30-01-2025

Siderise® DPM Fugebånd til CT Hulrumsbakke

Holdbar fugtspærremembran med højtydende klæbende bagside, der bruges til behandling af områder af CT, der er udsat for mørtel. Testet som en del af CT-systemet under BBA-certificering.

Anvendelse

Siderise CT Hulrumsbakke DPM-tætning er en PVC-film belagt med et aggressivt, tværbundet opløsningsmiddelbaseret gummi harpiksklæbemiddel. Tapen er fleksibel, hvilket gør det muligt at tilpasse sig forskellige former og vinkler. Siderise CT Hulrumsbakke DPM-tætning fås til brug med Siderise CT Hulrumsbakke i indvendige og udvendige hjørner, hvor bakken møder det ydre murværksblad. Den bruges også ved håndtering af returløb og stop, hvor hulrumsbakken kan komme i kontakt med mørtel.

Se Siderise CT Hulrumsbakke installationsvejledning for yderligere information.

Tekniske data:

Egenskaber	Værdi
Tykkelse (mm)	0,19
Længde (m)	33
Bredde (mm)	120
Brudstyrke (N/cm)	30 N/cm
Forlængelse (%)	250%
Klæbeevne Stål (N/cm)	2,6 N/cm
Klæbeevne Selv (N/cm)	2,5 N/cm
Fugt- og damp gennemtrængelighed	40g/m ² /24 timer
RoHS-kompatibel	Ja
Driftstemperatur (°C)	-18°C til +80°C
Påføringsstemperatur (°C)	-10°C til +80°C
Opbevaringstemperatur (°C)	+12°C til 25°C (tape, der opbevares under den anbefalede minimumstemperatur, kræver opvarmning til dette niveau før brug)